

食品衛生法適合 ポリウレタンチューブ

RoHS




食品衛生法適合

昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に適合

- カラーバリエーション：黒、白、青、透明
- サイズバリエーション(外径/mm)：φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
- 1巻長さ：20m

最高使用圧力




△ 製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意ならびに管継手&
チューブ/共通注意事項につきましては
当社ホームページの「SMC
製品取扱い注意事項」および「取扱
説明書」をご確認ください。
<http://www.smcworld.com>

△ 注意

- ①一般工業用水に使用可能です。それ以外でご使用される場合は、当社にご連絡ください。また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損やチューブの破裂の原因となります。
- ②断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
- ③最小曲げ半径は温度20°Cの条件において下図の方法で測定した折れ曲がる時の値を示します。



温度20°Cの条件下でチューブをU字形に曲げ、一端は固定して他端を徐々に近づけ、チューブに折れ、つぶれ等が発生した時の2Rを測定する。

シリーズ表

● - 20mタバ巻

呼称	チューブサイズ(ミリサイズ)				
	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
外径 mm	4	6	8	10	12
内径 mm	2.5	4	5	6.5	8
黒(B)	●	●	●	●	●
白(W)	●	●	●	●	●
青(BU)	●	●	●	●	●
透明(C)	●	●	●	●	●

仕様

使用流体	空気、水				
最高使用圧力 MPa	20°C	0.8			
	40°C	0.65			
	60°C	0.5			
適用管継手	ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手				
最小曲げ半径 mm	10	15	20	27	35
使用温度	-20~+60°C、水の場合0~40°C(凍結なきこと)				
材質	ポリウレタン				

型式表示方法

TU0425 BU - 20 - X217

チューブ呼称表示

呼称	外径×内径 mm
TU0425	4×2.5
TU0604	6×4
TU0805	8×5
TU1065	10×6.5
TU1208	12×8

食品衛生法適合

● 20mタバ巻

色表示

記号	色
B	黒(不透明)
W	白(不透明)
BU	青(半透明)
C	透明(素材色)

※本製品はチューブ本体に製品型式を示した印字表記はありません。ご注意ください。

TU-X217

'13-617 (A)

食品関連法規適合製品

食品衛生法適合
昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に適合

FDA(米国食品医薬品局)適合
※1 FDA(米国食品医薬品局) § 177.1550溶出試験に適合
※2 FDA(米国食品医薬品局) § 177.2600溶出試験に適合

シリーズ	食品衛生法適合	FDA(米国食品医薬品局)適合
チューブ	TU-X217	—
	TL/TIL	●※1
	TLM/TILM	●※1
	TH/TIH	●※1
	TD/TID	●※1
	TU-X214	—

チューブ

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

食品衛生法適合 FDA(米国食品医薬品局)適合

- 材質：Super PFA
 - 最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)※
 - 最高使用温度：260℃(条件により異なります)
- ※サイズにより異なります。

チューブ外径		色
ミリサイズ	インチサイズ	
φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ19	φ1/8",φ3/16",φ1/4" φ3/8",φ1/2",φ3/4",φ1"	半透明

フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM

食品衛生法適合 FDA(米国食品医薬品局)適合

- 材質：PFA
 - 最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
 - 最高使用温度：260℃(条件により異なります)
- ※サイズにより異なります。

チューブ外径		色
ミリサイズ	インチサイズ	
φ2,φ3,φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16,φ19,φ25	φ1/8",φ3/16",φ1/4" φ3/8",φ1/2",φ3/4" φ1",φ1 1/4"	半透明、黒、 青、赤

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH

食品衛生法適合 FDA(米国食品医薬品局)適合

- 材質：FEP
 - 最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
 - 最高使用温度：200℃(条件により異なります)
- ※サイズにより異なります。

チューブ外径		色
ミリサイズ	インチサイズ	
φ4,φ6,φ8,φ10,φ12	φ1/8",φ3/16",φ1/4" φ3/8",φ1/2",φ3/4"	半透明、黒、 赤、青

軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID

食品衛生法適合 FDA(米国食品医薬品局)適合

- 材質：変性PTFE
 - 最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
 - 最高使用温度：260℃(条件により異なります)
- ※サイズにより異なります。

チューブ外径		色
ミリサイズ	インチサイズ	
φ4,φ6,φ8,φ10,φ12	φ1/8",φ3/16",φ1/4" φ3/8",φ1/2"	半透明


ポリウレタンチューブ TU-X214

FDA(米国食品医薬品局)適合

- カラーバリエーション：黒・白・赤・青・黄・
緑・透明・橙
 - サイズバリエーション：φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
- ※詳細はお問合せください。
※本製品はチューブ本体に製品型式を示した印字表記はありません。
ご注意ください。

シリーズ	食品衛生法適合	FDA(米国食品医薬局)適合
管継手	KQG2	●
	KFG2	●
	KP	●

管継手



SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

食品衛生法適合

- 材質：金属部SUS316
シール部特殊FKM
- 使用流体温度：-5~150℃
- ノングリース、蒸気使用可。



	適用チューブ外径	接続ねじ
ミリ	φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16	M5 R·Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
インチ	φ1/8",φ5/32",φ1/4" φ5/16",φ3/8",φ1/2"	UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2

SUS316インサート管継手 KFG2

食品衛生法適合

- 材質：SUS316、ゴム材質未使用
(スイベルエルボ除く)
- 使用流体温度：-65~260℃
(スイベルエルボは-5~150℃)
- ノングリース、蒸気使用可。



	適用チューブ外径	接続ねじ
ミリ	φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16	R·Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
インチ	φ1/8",φ5/32",φ1/4" φ5/16",φ3/8",φ1/2"	NPT1/8,1/4,3/8,1/2

クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

食品衛生法適合

- 接液部は非金属。
- 完全禁油処理
(ゴム類にフッ素コーティング)
- クリーンルーム内で部品洗浄、
組立、2重梱包。
- 真空使用可能(-100kPa)




	適用チューブ外径	接続ねじ
	φ4,φ6,φ8,φ10,φ12	R 1/8,1/4,3/8,1/2

⚠警告

管継手&チューブを設置する環境について、食品ゾーンでの使用は行わないでください。

- ・ 設置不可 食品ゾーン : 食品が管継手&チューブに直接接触し、その食品が商品として扱われる環境
- ・ 設置可 スプラッシュゾーン : 食品が管継手&チューブに直接接触する場合もあるが、接触した食品は商品として使用されない環境
- 非食品ゾーン : 食品とは接触しない環境

 **安全に関するご注意** | ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。